

性能と安全の両立

〒460-8108 愛知県名古屋市中区新田3丁目5番地2 TEL (0532) 46-5507 FAX (0532) 46-8078			
試料の種類	UFBT-V2	採取日時	2025年2月18日 13:00
採取者	ご依頼者	天候	曇
採取場所 (施設の名前)			
検査の対象		検査の結果	検査の方法
平均粒子径		131.0	nm 計測機器名
最大粒子径		128.1	nm 計測機器名
粒子数濃度		7.42e+07	個/mL 計測機器名
-以下空白-			

試験実施期間 2025年2月19日 ～ 2025年2月21日 ご依頼のありました上記試料について分析した結果は次のとおりです。			
検査項目	検査結果	単位	基準値
一般細菌	0	CFU/mL	100以下
大腸菌	不検出		検出されない
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	mg/L	10以下
鉄及びその化合物	0.02未満	mg/L	0.3以下
塩化物イオン	17	mg/L	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	CaOmg/L	300以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	0.9	mg/L	3以下
pH値	7.5(17℃)		5.0-8.0
臭	異常なし		異常なし
臭気	異常なし		異常なし
色度	0.5未満	度	5以下
濁度	0.1未満	度	2以下

PL保険(生産物賠償保険)加入済商品

生産工場はISO9001に基づく品質マネジメントシステムを自社で構築し自己適合宣言済み

安全性の試験を行っております。

浸出性能試験・耐圧性能試験・水質試験基準適合しております。

ウルトラファインバブルの数はファインバブル産業会正会員機関でのテスト結果です。

品名(型式)	ラヴィーン 型式 UFBT-V2
本体素材	真鍮バフ仕上げ ニッケルクロームメッキ
ウルトラファインバブル発生量	1ccあたり約7244万個(推奨される測定方法:ブランク水と差分)
配管口径	入水側 G3/4オス 出水側G3/4メス 並行ネジ
サイズ	最大径約Φ42 長さ約80mm
重量	約512g
機能	ウルトラファインバブル ボルテックス
希望小売価格	300,000 円(税込み 330,000 円) ※設置工事費別

信頼のブランド！ 安心の国産製品！ 原材料から設計・製造までALL日本製！



使用上の注意

※ 本製品は構造上、雌ネジ側がIN,雄ネジ側がOUTとなります。

※ 本製品の取り付けは。給水装置主任技術者を有する工事業者により工事が必要です。

※ 本製品は日本の水道水や井戸水など水道法に適合した水質専用開発したものです。その他の水質には絶対に使用しないでください。

※ 設置場所の水質や水圧の条件により、水量が低下する場合があります。適正使用水圧内でのご使用をおすすめします。

※ 凍結する恐れのある箇所への設置は避けるか、凍結防止の十分な措置を講じてください。

※ 本製品の接続は片ナット付アダプター、逆止弁等を使用し、作業が可能な設置方法とし、万が一のトラブル時には復旧用のバイパス配管を組むことをお勧めします

※ 本製品に流入する水は80℃以下に限ります。

商品の仕様は改良などの為に変更することがありますのでご了承願います。価格の中には工事費などは含まれておりません。

印刷の色は実際の商品と異なる事がありますのでご了承願います。

お問い合わせ

泡と渦が生活を変える未来のあたりまえを今



Made in Japan

新型・新世代 2つのエンジン（機能）搭載

ウルトラファインバブル PLUS ボルテックス

ラヴィーン UFBT-V2

はじめよう！
ラヴィーンのある暮らし！

		UFBT-V2	S社	S社	T社	T社	K社	R社
		ラヴィーン	シャワーヘッド	温浴装置	洗濯機	蛇口アダプター	マウスウォッシュ	給湯器
機能 (搭載エンジン)	ウルトラファインバブル	○	○	○	○	○	○	○
	ボルテックス(渦)	○	×	×	×	×	×	×
利用シーン	シャワー	○	○	×	×	×	×	△
	お風呂	○	×	○	×	×	×	△
	洗濯	○	×	×	○	×	×	×
	キッチン	○	×	×	×	○	×	△
	洗面	○	×	×	×	×	○	△
	トイレ	○	×	×	×	×	×	×
	洗車/散水	○	×	×	×	×	×	×
	給湯機(エコキュート)	○	×	×	×	×	×	×
	給水管/排水管	○	×	×	×	×	×	△

ラヴィーンなら1つ設置するだけで、お湯ライン、水ライン共に全ての場所でご使用いただけます！
△・・・お湯ラインのみ

▼ ▼ ▼ 多 才 な 革 新 技 術 ▼ ▼ ▼

ウルトラファインバブル

